

STROPNÍ DESKY

Název výrobku:

BASIC LINE – ražené stropní desky

Vlastnosti materiálu:

EPS (expandovaný polystyren). Vodě odolný materiál.

Rozměry: 495x495mm, +-2mm tolerance odchylka

Tloušťka: 7 mm, +-1mm tolerance odchylka

Hustota: cca 18 kg/m³.

Reakce na oheň: třída E

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : max. 0,039 (W/(m.K) hodnota

Účel použití výrobku:

- pro obložení stěn a stropů v interiéru budov
- zakrývá praskliny a nerovnosti stěn a stropů
- lze přemalovat vodou ředitelnou barvou do interieru
- výrobek neobsahuje škodlivé látky

Způsob začlenění do budovy:

Metoda: lepením pomocí vhodných kvalitních lepidel. Doporučená lepidla - lepidlo na polystyren DECOFIT v gramážích 1,6 kg, 4 kg, kartuše 310 ml nebo jiné kvalitní lepidlo na polystyren. Vydatnost lepidla 260 g/m².


Povrchová úprava:

Povrch musí být čistý, zbaven prachu, oleje a mastnoty a musí být rovný. V případě potřeby povrch zdrsňte, aby lepidlo dobře přilnulo. Můžete použít jemný brusný papír. Je důležité, abyste poté povrch očistili od prachu.

ZKUŠEBNÍ POSTUPY PRO OVĚŘENÍ PARAMETRŮ VÝROBKU

Posuzované vlastnosti výrobku	Zkušební postup	Počet zkušebních vzorků
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	dle zkušební normy
Index šíření plamene po povrchu	ČSN 73 0863	dle zkušební normy
EmiseVOC	vyhláška č. 6/2003 Sb.	dle zkušební normy
Objemová hmotnost desky	ČSN EN 1602	3 ks desek
Tloušťka desky	ČSN EN 823	3 ks desek
Pravoúhlost - rozdíl úhlopříček	ČSN EN 824	3 ks desek

Instalace stropních desek




1. Podklad musí být suchý, pevný, nemastný a bez prachu. Vyhledejte střed stropu tak, že natáhnete dvě šňůry šikmo z jednoho rohu do druhého. Určete si střed stropu.



2. Lepidlo DECOFIT naneste rovnoměrně ze zadní strany a rozeřte ho po okrajích desky.



3. Přebytečné lepidlo odstraňte houbičkou.



4. Stropní desky podkládejte v pravém úhlu ke stěnám, přičemž první desku nalepte od středu stropu. Ostatní desky pokládejte v řadě za sebou, tak jak vidíte na obrázku.



5. V případě potřeby řezání stropní desky, můžete desku upravit na požadovanou velikost pomocí ořezávacího nože.

DOPORUČENÉ LEPIDLA:



DECOFIT 310 ml, 4 kg nebo 1,6 kg